



Rakotulkkinauhalla 150 mm × 5 m, ruostumaton, Paksuus: 0,4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	478540 0,4
GTIN	2050002041714
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).

Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.

Ruostumaton– ruosteen- ja haponkestävää ruostumatonta terästä, ainenro 1.4310 (tai 1.4301, paksuus 0,005 – 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyypisiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.

Toimituksen sisältö:

Koosta 0,3 alkaen toimitus rullassa tai renkaana.

Tekninen kuvaus

virheraja	± 9 µm
Paksuus	0,4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	ruostumaton
Materiaali	Jaloteräs, INOX

Rullan pituus	5 m
Rullan leveys	150 mm
Tuotetyyppi	Rakotulkkinauha