

Garant**ZCMX 10T302, Laji: HUZ310****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268429 HUZ310
GTIN	4062406273026
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

ZCMX 10T302 HUZ310 Laji: HUZ310

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jyrä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T302
Laji	HUZ310
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Pinnoitus	pinnoittamaton
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä