

Garant**ZCMX 10T304, Laji: HUZ310****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

ZCMX 10T304 HUZ310 Laji: HUZ310

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T304
Pääkäyttöalue	N
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	pinnoittamaton
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm

Laji	HUZ310
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä