

**Garant****ZCMX 10T308, Laji: HBZ030****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Tuoteluokka	21E

**Kuvaus****Malli:**

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

sopii työkalun Ø:lle  $D_c$ : 20 mm

Laji: HBZ030

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	CVD

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T308
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Laji	HBZ030
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 200 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä