

Garant**ZCMX 10T308, Laji: HBZ120**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Tuoteluokka	21K

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	PVD
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T308
Laji	HBZ120
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 200 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm

Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä