



Kraftform-ruuvitaltanpidin Turbo 1/4 tuuman kärjille C 6,3 ja E 6,3 pikavaihtoistukalla, Kuusikulmaliitäntä: 6,3



Tilaustiedot

Tilausnumero	676390 6,3
GTIN	4013288214591
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

- Nelinkertaistaa täysin mekaanisesti ruuvausnopeuden erityisesti metrisissä kierteissä (ilman akkua).
- Turbo-toiminnon aktivointi ja deaktivointi helposti nappia painamalla.
- Kiinnitettävä planeettavaihteisto mahdollistaa tehokkaan ruuvauksen ja helpon hienosäädön.
- Vankka, huoltoa tarvitsematon teräsvaihteisto (maksimaalinen vääntömomentti 14 Nm).
- 1/4 tuuman kuusiokolo Rapidaptor-pikavaihtoistukalla kärjille, DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3.

Bit-teräistukka: F 6,3

Kokonaispituus: 146 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	146 mm
Valmistajamerkintä	826 T Kraftform Turbo
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
kiertyvä suojus	ei
räikkäkahva	ei
teleskooppivarsi	ei

Sis. Bits-terät	ei
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö	ei
Tuotetyyppi	Kärkityökalu