



TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm tai tuumaa): 6,2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122310 6,2 |
| GTIN | 4045197043726 |
| Tuoteluokka | 12E |

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 122501.

Mallit HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.

Muoto HB: tilaa **nrolla 122315**.

Muoto HE: tilaa **nrolla 122320**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Varren toleranssi | h6 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,18 mm/kierr, |
| Terien lkm Z | 2 |
| Nimellis-Ø D _c | 6,2 mm |
| Lastu-urien pituus L _c | 34 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h7 |
| varren Ø D _s | 8 mm |
| Kokonaispituus L | 79 mm |
| Standardi | DIN 6537 K |

| | |
|---|-----------------|
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 24,7 mm |
| Pinnoitus | TiN |
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 4xD |
| Kärkikulma | 140 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Semi-Standard | kyllä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 75 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 65 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 35 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 70 m/min | K |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |