

HEDI

Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 25B2



Tilaustiedot

Tilausnumero	081134 25B2
GTIN	4003644022526
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, **ylikuumentemissuoja. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

- **400 V CEE-tuloliitin 16 A.**
- **1x 400 V:n CEE-lähtöpistorasia 16 A, itsesulkeutuva kansi ja lämpösuojakytkin.**
- **2x 250 V vakiosuojakosketinpistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.**
- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelipidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Vedenpoistourat.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**

Suuri ja laadukas kokomuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm, sisältää lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

Pyörivä kääntökahva, joka mahdollistaa oikea- ja vasenkätisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.

Pistorasiat **Ranskaa, Belgiaa, Puolaa ja Tšekkiä varten.**

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1 \text{ mm}$ sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Kotelon materiaali	Kokomuovi
Nimellisteho avattuna	5500 (16 A) W
Kaapelin rakenne	5G2,5
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Kaapelin pituus	25 m
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
IP-suojausluokka	IP 44
Nimellisjännite	400 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela