



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M12FQID



Tilaustiedot

Tilausnumero	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Kestävä, tehokas FUEL™-akkuiskuruuvinväännin harjattomalla POWERSTATE™ EC -moottorilla.
- Pitkä moottorin käyttöikä ja suuri energiatehokkuus.
- Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta.
- Akun lataustilan näyttö.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus.
- REDLINK PLUS™ elektroniikka – ainutlaatuista tehonhallintaa.
- DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.

Akkukäyttöinen M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ -pulsisruuvinväännin on M12™-tuotteiden (76 dB(A)) hiljaisin akkukäyttöinen iskuruuvinväännin puuhun kiinnitettäessä.

Etu:

DRIVE CONTROL™ .

Toimituksen sisältö:

Mukana 2×li-ioniakku, latauslaite, HD-Box.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	M12FQID-202X
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
suurin vääntömomentti 1 porras	50 Nm
ruuvin enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M14
Iskutiheys 1 Porras	0 - 950 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Akkutyyppe	Litiumioni
Iskutiheys 3 porras	0 - 3400 min ⁻¹
Iskutiheys 2 porras	0 - 2200 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Strong
Työkalunpitimen väänninprofiili	HEX (E 6,3)
Paino	1,1 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkukapasiteetti	2 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe MB12

073815 MB12