

**Toleranssimittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 0,16/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432405 0,16/58
GTIN	4031452101843
Tuoteluokka	46C

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6. Suuri tarkkuus hammasratas-vipusiirtoyhdistelmän ansiosta.

Tekninen kuvaus

Asteikkojako	0,001 mm
Mittausalue	0,16 mm
Vapaa liikepituus	4,5 mm
Mittausvoima	1,3 - 1,8 N
Kalibrointi	C2
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Standardi	Tehdasnormi

Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	2 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,001 Suurin mittaussyvyys 5 mm	023020 5
---	----------

Tarvikkeet

Mittakellon lasi Tyyppi 58	432010 58
----------------------------	-----------