

Honeywell**Käsinepari CoreShield™ 23-7518B, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094521 7
GTIN	13603835666874
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Honeywell CoreShield™ -sarja. Innovatiivinen, kevyt viiltosuojakäsinesarja tarjoaa **erittäin hyvän sormituntuman** ja miellyttävän sormien liikkuvuuden. Lisäksi sarjan etuina ovat pitkä kestävyys ja lujatekoisuus. Jostava ja **hengittävä mikrovahtopinnoite** antaa käsineelle erinomaisen varman pidon niin öljyisillä kuin kuivillakin pinnoilla.

CoreShield™ 23-7518B. Viiltosuojakäsine, jolla on viiltosuojaustaso C ja **neuletiheys 18**, tarkkuutta vaativiin työtehtäviin, joihin liittyy suuria viiltohaavojen vaaroja. Hyvä käyttömukavuus **HPPE-basalttikuitu**-perusmateriaalin ansiosta.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

CoreShield™-sarjasta on saatavilla eri neulontavahvuuksia (neuletiheys 10 – **18**) ja pinnoitteita (nitriilimikrovahto, Super Thin Nitril).

Väri: musta

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	CoreShield 23-7518B
--------------------	---------------------

Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388:2016	4X42C
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	HPPE-basalttikuitu
Pinnoitus	Nitriilimikrovahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta
Paino	45-70 g
Pituus	220 - 270 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet