

Honeywell**Käsinepari CoreShield™ 26-0513B, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094524 7
GTIN	13603835667185
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Honeywell CoreShield™ -sarja. Innovatiivinen, kevyt viiltosuojakäsinesarja tarjoaa **erittäin hyvän sormituntuman** ja miellyttävän sormien liikkuvuuden. Lisäksi sarjan etuina ovat pitkä kestävyys ja lujatekoisuus. Jostava ja **hengittävä mikrovaahtopinnoite** antaa käsineelle erinomaisen varman pidon niin öljyisillä kuin kuivillakin pinnoilla.

CoreShield™ 26-0513B. Viiltosuojakäsine, jolla on viiltosuojaustaso F, työtehtäviin, joihin liittyy äärimmäisen suuria viiltohaavojen vaaroja. Hyvä käyttömukavuus **HPPE-basalttikuitu-metallikuitu**-perusmateriaalin ansiosta.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

CoreShield™-sarjasta on saatavilla eri neulontavahvuuksia (neuletiheys 10 – **18**) ja pinnoitteita (nitriilimikrovahto, Super Thin Nitril).

Viiltosuojausluokka: F

Väri: musta

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	CoreShield 26-0513B
Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonია
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Neulosteknologia	13G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388:2016	4X43F
Rungon materiaali	HPPE-basalttikuitu-metallikuitu
Pinnoitus	Nitriilimikrovahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Paino	64-96 g
Pituus	220 - 270 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet