

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 800/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931305 800/5
GTIN	4062406274702
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Syvyys	700 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Paino	138 kg
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931353 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931353 75
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931353 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931353 250
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931353 50
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931353 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931353 125
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931353 300
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931335 800