

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 900/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931315 900/6
GTIN	4062406275594
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Paino	158 kg
-------	--------

Korkeus	900 mm
Leveys	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Ovien lkm	0
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931355 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931355 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931355 300
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931355 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931355 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931355 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931355 125
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	931335 900