

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931305 800/7
GTIN	4062406275525
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24

Korkeus: 800 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 700 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 700 mm

Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus	700 mm
Syvyys	700 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Korkeus	800 mm
Paino	162 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	7
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931353 200
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931353 75
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931353 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931353 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931353 300
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931353 125
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931353 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931353 250
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931335 800