

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931315 900/7
GTIN	4062406275617
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikot 36×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijointus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24

Korkeus: 900 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 800 mm
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 800 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	900 mm
Syvyys	700 mm
Paino	169 kg
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931355 75
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931355 250
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931355 200
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931355 125
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931355 150
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931355 100
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931355 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	931335 900