



LED-työvalo, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	081415 5
GTIN	4260131238574
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat, himmennettävät, pitkäikäiset ja tukevat työvalaisimet, joissa **joustovarsi** ja **vahva magneettijalka**. Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen. Erittäin tehokas LED-valaisin alumiinikotelossa, kylmänvalkoinen n.5500 kelviniä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 250 V:n verkkolaitteen.

Huomautus:

Sopivat pöytäliittimet ja magneettipitimet löytyvät numeroista 081418/081419.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	600 mm
Lamppu	LED
Paino	800 g

Väriämpötila	5500 K
Valovirta	450 lm
kiinnitystapa	Magneettijalka
Magneettijalan Ø	66 mm
Nimellisjännite	250 V
ATEX-vyöhyke	ei
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 65
valoteho	4,5 W
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Valaisinpään Ø	60 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin