



## Akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin, Tyyppi: MIDI-EX



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

**Malli:**

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.

Monitoiminen akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin. Päävalossa kaksitasoinen kytkin ja kohdevalo ylhäällä.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Standardi:**

Sertifioitu ATEX-vyöhykkeelle 2 ja ATEX-vyöhykkeelle 22.

.ATEX-direktiivin nro 2014/34/EU, IEC ja IECEx mukainen hyväksyntä ja sertifiointi.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää latauskaapelin ja latausaseman.

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Paino	180 g

IP-suojaluokka	IP 65
Kokonaispituus	181 mm
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 2
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 22
CRI-arvo	80
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Akkukapasiteetti	1,6 Ah
Lamppu	LED-moduuli
Valovirta	140 - 280 lm
Kokonaiskorkeus	29 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaisleveys	50 mm
akun jännite	3,8 V
Väriämpötila	6500 K
Valaisuaika	5 h
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valmistajamerkintä	MIDI-EX
Tuotetyyppi	Työvalaisin