



LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: 16



Tilaustiedot

Tilausnumero	081254 16
GTIN	5708997354568
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Lujarakenteinen LED-valonheitin iskunkestävällä alumiinikotelolla ja kumisella suojareunalla.

- **Pehmeä, varjoton ja häikäisemätön valo, vähäinen lämmönkehitys.**
- **Suuri valoteho, pieni energiankulutus, pitkä käyttöikä.**
- **Hyväksytty käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**

NOVA-työvalaisimet, joissa on integroitu kantokahva. COB LED -suurtehovalaisin, 5-portainen himmennintoiminto, käännettävä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litiumioni
IP-suojausluokka	IP 67
CRI-arvo	80
akun jännite	3,7 V

Valaisuaika	2 - 20 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
ATEX-vyöhyke	ei
Valovirta	200 - 2000 lm
Kokonaiskorkeus	163 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Akkukapasiteetti	4 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kokonaispituus	163 mm
Lamppu	LED-moduuli
Väriämpötila	6000 K
Paino	790 g
Tehonkulutus	16 W
Valmistajamerkintä	NOVA R
Tuotetyyppi	Työvalaisin