



## Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M12FPDX2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitusuoja ja tehonhallinta.

Akkukäyttöinen kompakti-iskupora/ruuvinväännin 6-in-1-ruuvausratkaisulla mahdollistaa suurimman mahdollisen joustavuuden.

- Irrotettava poraistukkajärjestelmä, mukana kolme päätä.
- Äärimmäisen näppärä poraistukan alla olevan 1/4 tuuman -Hex-metallikiinnityksen ansiosta: pituus vain 138 mm ilman poraistukkaa.

#### Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.  
Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M12FPDX-202X
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pituus	138 mm
Suurin kiristysmomentti	37 Nm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1 - 13 mm
Moottorin rakenne	POWERSTATE™
Akkukapasiteetti	2 Ah
akun jännite	12 V
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain