

3M**Liuskahiomalaikka 769F, lasikuiturunko litteä, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565510 40
GTIN	5902658112942
Tuoteluokka	53F

Kuvaus**Malli:**

Raeseos **täsmämuotoillulla** keramiikkarakeella, **joka mahdollistaa suuren hiomatehon ja käyttöiän.**

Käyttö:

Yleiset hiomatyöt tehokkailla kulmahiomakoneilla.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Muodon kuvaus	litteä
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aine	Keramiikkarake (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		