



## Liuskahiomalaikka 769F, lasikuiturunko litteä, Ø 115 mm, Rakeisuus: 120



### Tilaustiedot

Tilausnumero	565510 120
GTIN	5902658113123
Tuoteluokka	53F

### Kuvaus

#### Malli:

Raeseos **täsmämuotoillulla** keramiikkarakeella, **joka mahdollistaa suuren hiomatehon ja käyttöiän.**

#### Käyttö:

Yleiset hiomatyöt tehokkailla kulmahiomakoneilla.

### Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	120
Muodon kuvaus	litteä
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aine	Keramiikkarake (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		