

**3M****Liuskahiomalaikka 769F, lasikuiturunko kartiomainen, Ø 115 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565514 80
GTIN	5902658113093
Tuoteluokka	53F

**Kuvaus****Malli:**

Raeseos **täsmämuotoillulla** keramiikkarakeella, **joka mahdollistaa suuren hiomatehon ja käyttöiän.**

**Käyttö:**

Yleiset hiomatyöt tehokkailla kulmahiomakoneilla.

**Tekninen kuvaus**

Muodon kuvaus	kartio
Kiekon Ø	115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	80
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		