

**3M****Liuskahiomalaikka 769F, lasikuiturunko kartiomainen, Ø 125 mm, Rakeisuus: 60**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	565515 60
GTIN	5902658113277
Tuoteluokka	53F

## Kuvaus

**Malli:**

Raeseos **täsmämuotoillulla** keramiikkarakeella, **joka mahdollistaa suuren hiomatehon ja käyttöiän.**

**Käyttö:**

Yleiset hiomatyöt tehokkailla kulmahiomakoneilla.

## Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	kartio
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	60
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		