



Käännettävä yhden käden puristin, Leukaväli: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860286 300
GTIN	4062406276591
Tuoteluokka	82C

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu 2-komponentti-muovikahva, mustattu kisko vedettyä terätä.

Työkaluttomasti levitettävä yläosan älykkään irrotusmekanismin avulla, **käännettävä**.

Irrotusvipu pikasäätämistä varten.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, mukava yhden käden käyttö kiristyspaineelle (maks. 2000 N).

Tekninen kuvaus

Levityslaajuus	200 - 565 mm
Leukaväli	300 mm
Ulottuma	90 mm
Liukukiskon poikkipinta	20x6 mm
Tuotetyyppi	Puristin

