

## ejendals

### Käsinepari Tegera® 8814 Infinity, Käsineen koko: 10



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094559 10
GTIN	7340118324739
Tuoteluokka	04R

#### Kuvaus

**Malli:**

Tegera® 8814 Infinity. Pehmeä ja ohut viiltosuojakäsine sopii erittäin hyvin kosketusnäyttötyöskentelyyn. Se **ei sisällä silikonia** ja antaa **kuumuussuojan 100°C:seen asti**. Korkeimman viiltosuojaluokan (**Cut F**) ansiosta sitä voidaan käyttää kuiviin ja kevyesti öljyisiin töihin, joihin liittyy äärimmäisen korkeita viiltohaavojen vaaroja. Dermatologisesti testattu ja hyväksytty elintarvikkeiden käsittelyyn.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

Sisältö	6
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäyttöille

Neulosteknologia	13G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Basalttikuitu, teräskuitu, nylon, Spandex
Pinnoitus	Nitriilivahto / vesipohjainen PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Heavy Duty
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / musta
Standardi	EN 407
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet