

ejendals

Käsinepari Tegera® 8801 Infinity, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094362 11
GTIN	7340118318653
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 8801 Infinity. Infinity-sarjan monikäyttökäsine, jossa on erinomainen sormituntuma ja pitävä ote. Erittäin ohut ja nitrilivahto- ja vesipohjaisella PU-pinnoitteella varustettu tarkkuuskäsine kuiviin ja hieman kosteisiin työkohteisiin. Käsineen sisäpuoli öljyä ja rasvaa hylkivä. Kestää jopa **100 °C:n kosketuslämpöä.**

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	6
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / keltainen
Neulosteknologia	15G
Standardi	EN 407
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet