

## ejendals

### Käsinepari Tegera® 8801 Infinity, Käsineen koko: 9



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094362 9      |
| GTIN         | 7340118318691 |
| Tuoteluokka  | 04R           |

#### Kuvaus

**Malli:**

**Tegera® 8801 Infinity.** Infinity-sarjan monikäyttökäsine, jossa on erinomainen sormituntuma ja pitävä ote. Erittäin ohut ja nitrilivahto- ja vesipohjaisella PU-pinnoitteella varustettu tarkkuuskäsine kuiviin ja hieman kosteisiin työkohteisiin. Käsineen sisäpuoli öljyä ja rasvaa hylkivä. Kestää jopa **100 °C:n kosketuslämpöä.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

#### Tekninen kuvaus

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Suojausluokka           | Luokka II               |
| Käsinetyyppi            | Monikäyttökäsineet      |
| Sisältö                 | 6                       |
| Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| EN 388                 | 4121X               |
| EN 407                 | X1XXXX              |
| Rungon materiaali      | Nailon Spandex      |
| Pinnoitus              | Nitriilivaaho       |
| Pinnoitevaihtoehto     | Kämmenpuoli         |
| Käyttöalue             | Tarkkuus            |
| Väri                   | musta / keltainen   |
| Neulosteknologia       | 15G                 |
| Standardi              | EN 407              |
| Kosketuskuumuus enint. | 100 °C              |
| Käyttö                 | uudelleenkäytettävä |
| Tuotetyyppi            | Monikäyttökäsineet  |