

KÄRCHER**Märkä- ja kuivaimuri, Valmistajamerkintä: NT22APTE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Tehokas yleiskäyttöinen **märkä- ja kuivaimuri**, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. **Automaattinen sammutus**, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.

- **Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.**
- **Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.**
- **Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.**

Märkä- ja kuivaimuri pistorasialla ja sähkötyökalujen automaattisella käynnistyksellä.

- **Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin.**
- **Kestävä 22 litran säiliö, jossa on puskurit ja kääntyvät pyörät.**

Huomautus:

Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

Tekninen kuvaus

Päällekytkentäautomaatiikka	kyllä
Toimintäääni	72 dB(A)

Kaapelin pituus	6 m
Tyhjiö	255 mbar
Turbiinien lkm	1
Ilmavirran määrä	71 l/s
Korkeus	480 mm
Tehonkulutus	1300 W
Valmistajamerkintä	NT22APTE
Liitäntöjen nimellisarvot	35 mm
Pituus	380 mm
Erityisominaisuus	Pienikokoinen
Suodattimen puhdistus	Puoliautomaattinen ApClean-suodattimenpuhdistus
Säiliöiden tilavuus	22 l
Pölyluokka – imuri	L
Leveys	370 mm
Suodatinjärjestelmä	Patruunasuodatin
Paino	6,1 kg
Imuletkun pituus	1,9 m
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Adapterikappale, Ø 40-35 mm Liitäntöjen nimellisarvot DN35

078538 DN35