

**Lastu-/ nesteimuri, Valmistajamerkintä: VHO200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Tuoteluokka	07D

**Kuvaus****Malli:**

Laadukkaat, erittäin pitkäikäiset Nilfisk CFM Grey Line -teollisuusimurit. Tehokas **nesteimuri** laadukkaalla, öljykestävällä puhdistusvälinesarjalla. Varustettu **ilmankäntöventtiilillä**, joka mahdollistaa säiliön luotettavan ja helpon tyhjentämisen. Lastukori ja tyhjennyssarja on integroitu valmiiksi. Soveltuu erilaisiin puhdistustehtäviin metallisteollisuuden alueella.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lastukorin, tyhjennyssarjan sekä öljynkestävän puhdistusvälinesarjan.

**Huomautus:**

Sopivat tarvikkeet numeroista 078551-078552.

**Tekninen kuvaus**

Tehonkulutus	2400 W
Toimintäääni	70 dB(A)
Tyhjiö	230 mbar
Säiliöiden tilavuus	75 l
Valmistajamerkintä	VHO 200

Korkeus	1230 mm
Turbiinien lkm	1
Ilmavirran määrä	55 l/s
Leveys	880 mm
Paino	60 kg
Pituus	580 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

---

## Tarvikkeet

Teollisuussarja Öljynkestävä Letkun Ø 50 mm	078551 50
Teollisuussarja Letkun Ø 50 mm	078552 50