

KÄRCHER**Kuivajääpuhdistuslaite, Tyyppi: IB10/8L2P****Tilastiedot**

Tilausnumero	078573 IB10/8L2P
GTIN	4054278294247
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Joustava puhdistus poistettaessa pinttynyttä likaa kuivajäällä. Pieni ja ergonominen suihkupistooli on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin.

Käyttö:

Mobiili ja **integroidulla kuivajään tuotannolla** varustettu laite mahdollistaa puhdistustyöt myös monimutkaisilla pinnoilla, koneissa, moottoreissa ja osissa. Paineilman pienen kulutuksen vuoksi ihanteellinen käytettäväksi työpajakompressoreilla.

Toimituksen sisältö:

Kuivajääpuhdistin IB 10/8 L2P, johon kuuluu 5 metriä pitkä letku, ruiskupistooli, suutinten valaisu, CO2-liitäntäletku, lattasuutin.

Huomautus:

CO2-pullo ei sisälly toimitukseen. CO2-spesifikaatiot: CO2-vakiopullo ja nousuputki/upotusputki.

Tehonkulutus: 1500 W

Työpaine: 0,7 – 10 bar

Ilmavirran määrä: 4200 - 48000 l/h

Paino: 92 kg

Tekninen kuvaus

Leveys	440 mm
Pituus	845 mm
Korkeus	938 mm
Tehonkulutus	1500 W
Valmistajamerkintä	IB 10/8 L2P
Työpaine	0,7 – 10 bar
Paino	92 kg
Ilmavirran määrä	4200 - 48000 l/h
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kuivajääpuhalluslaite