



Nelivaihteinen porakone, Tyyppi: 720251



Tilaustiedot

Tilausnumero	075156 720251
GTIN	4014586889849
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen **nelivaihteinen porakone**, porauskapasiteetti 32 mm. Pyörimissuunta oikealle/vasemmalle, kierrosluvun säätö, MK3-työkalupidin raskaisiin porauksiin.

Etu:

Raskaaseen työhön.

Huomautus:

Sopiva magneettiporausjalusta saatavilla pyynnöstä.

Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

Tekninen kuvaus

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 2 vaihde	20 mm
Valmistajamerkintä	BOZ 32-4 M
Paino	7,5 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	32 mm
Tehonkulutus	1800 W
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 480 min ⁻¹
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	60 mm

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Kierukaporan enimmäis-Ø, puu 2 vaihde	70 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 140 min ⁻¹
Poraistukkakiinnitys	MK3
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyppi	Porakone