

ejendals

Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 517, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094824 9
GTIN	7392626070769
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 517. **Vesitiivis** ja **vuorattu** kylmänsuojakäsine **synteettistä nahkaa** tarkkaan käyttöön kylmissä ja märissä ympäristöissä. Tarrakiinnitys ja vahvistetut sormenpäät.

Kuvaus mainosteksti:

Tegera® 517. **Vesitiivis** ja **vuorattu** kylmänsuojakäsine **synteettistä nahkaa** tarkkaan käyttöön kylmissä ja märissä ympäristöissä. Tarrakiinnitys ja vahvistetut sormenpäät.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Erittäin hyvin istuva malli. Vaikuttaa numeroa kokoaan pienemmältä.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Erittäin hyvin istuva malli. Vaikuttaa numeroa kokoaan pienemmältä.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Käsintyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys
Sisältö	6
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Heavy Duty
Standardi	EN 511
Pituus	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Rungon materiaali	Polyesteri/keinonahka
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Väri	musta / vihreä
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet