

Garant GRIDLINE

Liukuovilla varustettu sivukaappi ilman vierintäreunusta, 26×20G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932128 800
GTIN	4062406277079
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalusivukaappi 60×28G. Vierintäreunus 3 sivulla ja urakumimatto. Laatikot 26×20G ja vetoalustat 26×20G voidaan sijoittaa 25 mm:n välein molemmin puolin. **Ei yksittäisaukaisun varmistusta.**

Erikoistarvike:

Sopivat laatikot, katso nro 930633 ja nro 930635, sopivat vetoalustat, katso nro 930654 ja nro 930656.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, liukuovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sokkeli nro 958080 – 958086 Ei ole sopiva.

Tekninen kuvaus

Paino	68 kg
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Hyötykorkeus	675 mm
Leveys	1500 mm

Korkeus	800 mm
Syvyys G	28
Leveys G	60
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
-----------------------------------	-------------