

Garant GRIDLINE

**Ovella varustettu kaappi, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20×24G, Korkeus mm: 800****Tilaustiedot**

Tilausnumero	932012 800
GTIN	4062406277024
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaappi 24×28G, vetolaatikat 20×24G. Lokero ovella ja välihyllyllä, siirrettävissä 25 mm:n välein. Ovi lukittavissa erikseen kahvan lukolla.

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Oven korkeus	450 mm
Leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötöala G	20×24

Korkeus	800 mm
Paino	59 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	250 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12