

**Garant****Kiintoavainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657792 1-12
GTIN	4062406277345
Tuoteluokka	61E

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Sopii:**

Momenttiavain, nelikulmapitimet

**Huomautus:**

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

## Tekninen kuvaus

Vaihtovarsi	9×12 mm
Avainkoko	12 mm
Korkeus h	5,7 mm
Leveys b	27,5 mm
Pistomitta S	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Tuotetyyppi	Kiintoavainpää