

Garant GRIDLINE

Ovella varustettu kaappi, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20×24G, Korkeus mm: 900**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932012 900
GTIN	4062406277031
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi 24×28G, vetolaatikat 20×24G. Lokero ovella ja välihyllyllä, siirrettävissä 25 mm:n välein. Ovi lukittavissa erikseen kahvan lukolla.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Oven korkeus	550 mm
Leveys	600 mm
Hyötykorkeus	800 mm

Korkeus	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	250 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Paino	69 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21