

Garant GRIDLINE

Pariovikaappi ilman vierintäreunusta, 26×20G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	932101 800
GTIN	4062406277055
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalusivukaappi 30×28G. Pariovet, keskuslukitus.
Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ja vetoalusta eivät ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Sopivat vetolaatikot 26×20G.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Leveys	750 mm
Paino	42 kg
Hyötykorkeus	650 mm
Korkeus	800 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×20G
Tuotetyyppi	Koneen sivukaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
-----------------------------------	-------------