



Katto- ja asennustuki, Enimmäispituus: 250cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861780 250
GTIN	4008158041254
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Erittäin stabiili rakenne kovaa kuormitusta kestävien teräsputkien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta. Käyttö yhdellä kädellä 2-komponenttimuovikahvan ja pumppumekanismin ansiosta. Pikatyöntöpainike teleskooppivarren nopeaan sisään- ja ulosvientin. Säädettävä pitovoima kääntämällä tukea varresta. Kuormitettavissa **korkeintaan 160 kg (koko 250) tai 110 kg (koko 300), kun teleskooppitanko on kokonaan sisällä**. Käyttö myös vinoilla pinnoilla **portaattomasti -45° – 45° käännettävien** kontaktipintojen ansiosta. Kuormitus vinoilla pinnoilla kork. 40 kg.

Käyttö:

Kipsikartongin, puulautojen, paneelien, kattolautojen, metallilistojen, kalvojen ja lampunrunkojen kiinnitykseen aina 3,00 m:n korkeudessa. Käyttö on mahdollista ongelmitta myös vinoilla pinnoilla käännettävien ja liukumattomien PVC-kontaktipintojen ansiosta.

Tekninen kuvaus

Kääntökulma	-45 - 45 astetta
Enimmäiskantavuus	160 kg

Kahvamateriaali	2K-muovi
Raaka-aine	teräs
Erityisominaisuus	kääntyvä
Erityisominaisuus	luistamaton
Kokonaispituus	145 - 250 cm
sopii	Kipsikartonki
sopii	Paneelit
sopii	Kattolevyt
sopii	Valaisimen runko
sopii	Kalvot
sopii	Laudat
sopii	Metallilistat
Tukilevy	9×7 cm
Paino	3,1 kg
Tuotetyyppi	Pystytuki/asennustuki