

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 36×24G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931335 900 |
| GTIN | 4062406276430 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. Laatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Sopii:

Laatikot nro 931353, 931354, 931355, 931356.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------|
| Korkeus | 900 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Syvyys G | 28 |
| Ovien lkm | 0 |

| | |
|--|--|
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 800 mm |
| Syvyys | 700 mm |
| Leveys G | 40 |
| Hyötykorkeus | 800 mm |
| Paino | 48 kg |
| Malli | omaa varustelua varten |
| Enimmäiskantokyky | 4000 kg |
| Laatikoiden lukumäärä | 0 |
| Vetoalustojen määrä | 0 |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×24G |
| Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21 | 914227 HU21 |
|-----------------------------------|-------------|