



LED-EX-työvalaisin paristolla, Tyyppi: 3AALH



Tilaustiedot

Tilausnumero	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.

Monitoiminen työvalaisin, jossa irrotettava magneettijalka, kiinnittyy metallipintoihin. Lampun pää käännettävissä sivuttain 360° sekä 120° ylös ja alas (lukittavissa mihin tahansa asentoon).

Teräsklipsi ja etukytkin.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Lamppu	LED-moduuli
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Valovirta	228 lm
Kokonaisleveys	54 mm
IP-suojausluokka	IP 67

Paino	185 g
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 20
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Paristotyyppi	Mignon, AA
Kokonaispituus	182 mm
Valaisuaika	8,4 h
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081559 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081554 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6