

 Atlas Copco

## Paineilmaporakone, Tyyppi: D2148RQ



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Tehokas ja erittäin tasakäyntinen porakonesarja, pistoolimalli, porausteho teräkseen 13 mm:iin asti. Poistoilma on suunnattu kahvan kautta pois työkappaleesta, mikä ehkäisee porauslastujen leviämisen. Pikakiinnitysistukka. Sisältää ohjausventtiilin **pyörimissuunnan vaihtoa** varten (ruuvausta tai kierrepوراusta varten).

#### Toimituksen sisältö:

**Pikakiinnitysporaistukka.** Sisältää lisäkahvan.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Enimmäisilmantarve	600 l/min
Enimmäiskierrosluku	0 - 750 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,7 m/s <sup>2</sup>
Pituus	248 mm
Antoteho	250 W

Paino	1,4 kg
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Toimintäääni	85 dB(A)
Valmistajamerkintä	D2148RQ
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Porakone