



Mikromoottorijärjestelmä Emax EVolution, Tyyppi: EV410



Tilaustiedot

Tilausnumero	078140 EV410
GTIN	4560264428690
Tuoteluokka	03T

Kuvaus

Malli:

Täydellinen sarja EV410-230 **Emax** EVolution 40.000 rpm, kahva IR-310.

Toimituksen sisältö:

Ohjausyksikkö, mikromoottori ja moottorikaapeli 1,5 m, käsikappale ja kiristysholkki(ø 2,35 mm ja 3,0 mm), digitaalinen kierroslukunäyttö, virtakytkin moottorissa, virtakaapeli, pyöriminen oikeaan/vasempaan, moottorin kierrosluvun tunnustus, à 1 käsikappaleen kiinnitin ja käsikappaleen säilytyslokero.

Tekninen kuvaus

Verkköjännite	230 V
Kierroslukualue	1000 - 40000 min ⁻¹
Tehonkulutus	73 W
Valmistajamerkintä	EV 410
Paino	3,3 kg
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Tuotetyyppi	Mikrohiontajärjestelmä

