

**VHB™-teippi, läpinäkyvä, Leveys×pituus(mm×m): 12X33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M™ 4910 on läpinäkyvä, ja niin sitä voidaan käyttää taustavalastujen, valoa läpäisevien kylttien, keinohartsilla vahvistetun lasin, metallin, lasin ja materiaalien, joissa on suuri pintaenergia (HSE), koristemateriaalin ja listojen, nimikylttien ja logojen asennukseen, paneelien liimaukseen ja vahvikkeiden kiinnityksiin.

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiivisysominaisuudet, tärinää vaimentava.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 33 m

Leveys: 12 mm

Paksuus: 1 mm

Tekninen kuvaus

Väri	läpinäkyvä
Liimausvoima teräksessä	4,8 N/mm
Säilytyslämpötila	20 °C
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo

Venymiskyky	300 %
Leveys	12 mm
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Valmistajamerkintä	4910
Liimamassa	Akrylaatti
Paksuus	1 mm
Pituus	33 m
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Varaston ilmankosteus	50 %
Tuotenimen määrite	läpinäkyvä
Tuotetyyppi	Teippi