

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M48X2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M48X2,5
GTIN	4062406278885
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	144 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	48 mm
Alkureiän Ø	45,5 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteen koko	M48×2,5
Kierteennousu	2,5 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	36 mm
Kierretyyppi	MF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi