

Garant GRIDLINE

Mittausmikroskooppien alarakenne, leveys×syvyys: 1500X700mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Tuoteluokka	41M

Kuvaus**Malli:**

Runko hitsattua teräslevyä, tummanharmaa Eluplan-työtaso, 3 mm paksu grafiittinen reunalista. GARANT-lukitusjärjestelmä.

Sopii:

GARANT-videomittausmikroskooppi mittausalueelle max. X=200 / Y=100.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (vasen): 50; 300; 300 mm

Pintakäsittely:

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, laatikot RAL 7016 antrasiitinharmaa.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle	1000 kg
Laatikoiden lukumäärä	3
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Leveys	1500 mm
Paino	124 kg

Työpöydän korkeus	840 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto	100
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	Alusta