

**VHB™-teippi, musta, Leveys×pituus(mm×m): 25X33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen.** Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

**3M™ 5952** tarkoittaa täyden linjan luotettavuutta. Se mukautuu optimaalisesti liimattaviin pintoihin. Tämä ominaisuus mahdollistaa, että ohuet kuin strukturoidutkin pinnat voidaan yhdistää koko pinnalta ilman jännitystä.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 33 m

Leveys: 19 mm

Paksuus: 1,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
------------------------	-------

Liimausvoima teräksessä	5,5 N/mm
Leveys	19 mm
Liimamassa	Akrylaatti
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Erytisominaisuus	vaimentava
Paksuus	1,6 mm
Valmistajamerkintä	5962F
Pituus	33 m
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Venymiskyky	300 %
lämmönkestävyys enintään	120 - 150 °C
Väri	harmaa
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Asentaminen
Säilytyslämpötila	20 °C
Suojuksen materiaali	Paperi
Varaston ilmankosteus	50 %
Tuotenimen määrite	musta
Tuotetyyppi	Teippi