

VHB™-teippi, musta, Leveys×pituus(mm×m): 25X33**Tilaustiedot**

Tilausnumero	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

3M™ 5952 sopii sisä- ja ulkotiloihin. Sen voi liimata nopeasti ja helposti, ja se pitää tehokkaasti ja jatkuvasti. Käytä tätä tehokasta ja viskoelastista VHB-teippiä erilaisilla pinnoilla, kuten jauhemaalissa.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Leveys	25 mm
Säilytyslämpötila	20 °C
Valmistajamerkintä	5952
Paksuus	1,1 mm
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Liimausvoima teräksessä	5,5 N/mm
Liimamassa	Akrylaatti

Venymiskyky	300 %
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Pituus	33 m
Varaston ilmankosteus	50 %
Väri	musta
Tuotenimen määrite	musta
USP1	VHB™
USP2	musta
Tuotetyyppi	Teippi