

**3M****VHB™-teippi, musta, Leveys×pituus(mm×m): 12X33**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

### Malli:

**Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen.** Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

**3M™ 5952** tarkoittaa täyden linjan luotettavuutta. Se mukautuu optimaalisesti liimattaviin pintoihin. Tämä ominaisuus mahdollistaa, että ohuet kuin strukturoidutkin pinnat voidaan yhdistää koko pinnalta ilman jännitystä.

### Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 33 m

Leveys: 12 mm

Paksuus: 1,6 mm

## Tekninen kuvaus

Liimamassa	Akrylaatti
------------	------------

Suojuksen materiaali	Paperi
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Väri	harmaa
lämmönkestävyys enintään	120 - 150 °C
Varaston ilmankosteus	50 %
Leveys	12 mm
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Asentaminen
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Tiivistys
Säilytyslämpötila	20 °C
Liimausvoima teräksessä	5,5 N/mm
Pituus	33 m
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	vaimentava
Paksuus	1,6 mm
Venymiskyky	300 %
Valmistajamerkintä	5962F
Tuotenimen määrite	musta
Tuotetyyppi	Teippi