

SONO  SWISS[®]**Ultraäänipuhdistuslaite DURA-T, Tilavuus: 30l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082924 30
GTIN	2050002040380
Tuoteluokka	04E

Kuvaus**Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Pöytämalli: DURA-T – hitsatut, ruostumattomasta DUPLEX-teräksestä valmistetut altaat soveltuvat monivuorokäyttöön.

Käyttö:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Tekninen kuvaus

Puhdistusaltaan korkeus	200 mm
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei

Laitteen korkeus	320 mm
Laitteen leveys	355 mm
Laajennusmahdollisuus huuhtelumuodi	ei
Puhdistusaltaan pituus	570 mm
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Laitteen pituus	570 mm
Kuumennusteho	1200 W
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
Puhdistusaltaan leveys	330 mm
Puhdistusaltaan tilavuus	30 l
Ultraäänien huipputeho	1200 W
Paino	11,2 kg
Tehonkulutus	1500 W
Nimellisjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin leveys	238 mm
sisäkorin pituus	443 mm
Nimellisisältö	20,6 l
Tuotetyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1
UltraäänitehopuhdistusaineT5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
	082926 30

Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 /
082924 30

UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10